

Boorstangkop voor sterrevolvers, Type-C H = 150, Span-Ø: 20 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319174 20
GTIN	4251414900660
Artikelklasse	38T

Omschrijving

Uitvoering:

Het is voor het eerst gelukt een basisopname te ontwerpen, die zowel op schijfrevolvers als sterrevolvers kan worden gebruikt. Onafhankelijk van het desbetreffende uitlijnmechanisme. Modulair opgebouwd systeem.

Voordeel:

- Elk gereedschap met rechtstreekse IK-koppeling.
- Kostenreductie door efficiënt voorraadbeheer.
- Hogere productiviteit door verbeterde positionering.

Toepassing:

Door ombouw van het sluitdeksel rechts en links inzetbaar.

Opmerking:

Geschikt voor trillingsgedempte boorstangen nr. 264902 – 264908, nr. 264910 – 264922 of gereedschap met cilinderschacht (bijvoorbeeld: VHM-boorstangen vanaf Ø 10 mm).

Lengte L: 80 mm

Technische beschrijving

Span-Ø	20 mm
Lengte L	80 mm
Opname	Type-C H = 150

