

Boorstangkop voor sterrevolvers, Type-C H = 150, Span-Ø: 40 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319174 40 |
| GTIN | 4251414900738 |
| Artikelklasse | 38T |

Omschrijving

Uitvoering:

Het is voor het eerst gelukt een basisopname te ontwerpen, die zowel op schijfrevolvers als sterrevolvers kan worden gebruikt. Onafhankelijk van het desbetreffende uitlijnmechanisme. Modulair opgebouwd systeem.

Voordeel:

- Elk gereedschap met rechtstreekse IK-koppeling.
- Kostenreductie door efficiënt voorraadbeheer.
- Hogere productiviteit door verbeterde positionering.

Toepassing:

Door ombouw van het sluitdeksel rechts en links inzetbaar.

Opmerking:

Geschikt voor trillingsgedempte boorstangen nr. 264902 – 264908, nr. 264910 – 264922 of gereedschap met cilinderschacht (bijvoorbeeld: VHM-boorstangen vanaf Ø 10 mm).

Lengte L: 160 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------|----------------|
| Span-Ø | 40 mm |
| Lengte L | 160 mm |
| Opname | Type-C H = 150 |

