



Amerikaanse overall Industrie, marineblauw / korenblauw, Confectiemaat DE: 26



Bestelgegevens

Bestelnummer	091431 26
GTIN	7330509385852
Artikelklasse	04T

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële collectie met vele functies, van **slijtvast materiaal**. Ontwikkeld voor zware belastingen bij dagelijkse werkzaamheden. Geschikt voor industrieel wassen volgens **EN ISO 15797**. Alle artikelen zijn voorzien van een afneembaar vak voor identiteitsbewijs.

Tuinbroek met verstelbare taille en verstelbare schouderbanden met elastiek.

- **Borstzak met klep in contrasterende kleur en balpenvak.**
- **Binnenzak met ritssluiting.**
- **Gesp zonder metaal.**
- **Hamerlus aan de zijkant.**

Omschrijving:

- **Achterzak met klep.**
- **Beenzak met vakken voor mobiele telefoon en identiteitsbewijs, evenals balpenvakken.**
- **Zijzak en duimstokzak.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Tuinbroek in de kleurencombinatie **zwart / grijs** onder nr. 091432.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 240 g/m²

Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100

Wassen: 70 °C Bonte was

Technische beschrijving

Maat IT	48C
Confectiemaat DE	26
Maat FR	48C
Serie	Industrie
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat SE	C156
Maat NL	D104
Maat ES	48C
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	240 g/m ²
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Wassen	70 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	marineblauw / korenblauw
Producttype	Tuinbroek

