

 steinel**Heteluchtpistool, Type: 006464****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078321 006464
GTIN	4007841006464
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperatuur traploos instelbaar van 80 – 630 °C.

Elektronisch geregeld **heteluchtpistool**, luchthoeveelheidsinstelling 150 – 500 l/min via 3 niveaus.

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Levering:

Heteluchtpistool nr. 078321 gr. 351403, nippel met brede straal 50 mm, reduceermondstuk 9 mm, reflectormondstuk, krimpkousset 100-delig.

Technische beschrijving

Luchtvolumestroom stand 3	500 l/min
Wattage	2200 W
Luchtvolumestroom stand 2	300 l/min
Fabrikantnummer	HG 2120EKF

Luchttemperatuur	80 - 630 °C
Uitvoering	Assortiment
Gewicht	850 g
Luchtvolumestroom stand 1	150 l/min
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Heteluchtpistool, HE 20-600

Accessoires

Assortiment heteluchtaccessoires12-delig Type 075569	078329 075569
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperatuurscanner HL Scan Type 014919	078326 014919