

**Scharnier-pensleutel voor momentsleutels, Grootste Ø / nominale pen-Ø:
80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628820 80/5
GTIN	4020772050160
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Met aandrijfvierkant voor gebruik met een momentsleutel. Met verwisselbare pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
grootste Ø	80 mm
Penafstand verstelbaar a	40 - 80 mm
Nominale pen-Ø	5 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Type	764C
Tapdraad	M6
Fabrikantnummer	764Md
Producttype	Kopgat-pensleutel

Accessoires

Sorteerbox 20-delig, met losse pennen en moeren

628850