

**Amerikaanse overall Industrie, zwart / grijs, Confectiemaat DE: 26****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091432 26
GTIN	7330509387108
Artikelklasse	04T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Industriële collectie met vele functies, van **slijtvast materiaal**. Ontwikkeld voor zware belastingen bij dagelijkse werkzaamheden. Geschikt voor industrieel wassen volgens **EN ISO 15797**. Alle artikelen zijn voorzien van een afneembaar vak voor identiteitsbewijs.

- **Achterzak met klep.**
- **Beenzak met vakken voor mobiele telefoon en identiteitsbewijs, evenals balpenvakken.**
- **Zijzak en duimstokzak.**

**Tuinbroek** met verstelbare taille en verstelbare schouderbanden met elastiek.

- **Borstzak met klep in contrasterende kleur en balpenvak.**
- **Binnenzak met ritssluiting.**
- **Gesp zonder metaal.**
- **Hammerlus aan de zijkant.**

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Tuinbroek** in de kleurencombinatie **marineblauw / korenblauw** onder nr. 091431.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 240 g/m<sup>2</sup>

Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100

Wassen: 70 °C Bonte was

## Technische beschrijving

Confectiemaat DE	26
Maat FR	48C
Maat IT	48C
Serie	Industrie
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat NL	D104
Maat ES	48C
Maat SE	D96
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	240 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Wassen	70 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	zwart / grijs
Producttype	Tuinbroek