



## Cirkelzaagblad expert for Stainless Steel, Blad-Ø D: 355mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	583900 355
GTIN	3165140839983
Artikelklasse	54B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

#### Toepassing:

Voor de **bewerking van edelstaal**. Zaagtanden van **Cermet** met bijzonder hoge hardheid en slijtvastheid. Niet geschikt voor hooggelegeerd staal. Tandvorm: Trapeziumvormige vlak tand, neutrale spaanhoek. Voor afkort- en verstekzagen.

#### Opmerking:

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

### Technische beschrijving

Boring-Ø	25,4 mm
Ø	355 mm
Aantal tanden	90

Snedebreedte B	2,5 mm
Producttype	Cirkelzaagblad