

**Cirkelzaagblad expert for Aluminium, Blad-Ø D: 165mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	583920 165
GTIN	3165140796613
Artikelklasse	54B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

**Toepassing:**

Precieze zaagsneden in **aluminium** en andere NE-metalen. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand met negatieve spaanhoek voor licht en veilig werk bij handmatige voeding. Voor inval- en handcirkelzagen.

**Opmerking:**

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Ø	165 mm
Boring-Ø	20 mm
Aantal tanden	52

Snedebreedte B	2,6 mm
Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/6/32,5 mm
Producttype	Cirkelzaagblad