

**Cirkelzaagblad expert voor MultiMateriaal, Blad-Ø D: 254mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	583930 254
GTIN	3165140650106
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor het zagen van **allerlei materialen** zoals gelamineerde platen, epoxy, hout en non-ferrometalen. Tandvorm: trapeziumvormige vlaktand, negatieve spaanhoek. Voor tafelcirkelzagen, afkort- en verstekzaagmachines, paneelzagen.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Ø	254 mm
Boring-Ø	30 mm
Aantal tanden	80

Snedebreedte B	2,4 mm
Producttype	Cirkelzaagblad