

**Werkbroek Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 94****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091322 94
GTIN	4030913068442
Artikelklasse	06I

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

**Werkbroek.****Omschrijving:**

- **Twee ingezette voorzakken.**
- **Elastiek in de band.**
- **Gulp met ritssluiting.**
- **Dubbel vak voor duimstok.**
- **Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.**
- **Zak voor mobiele telefoon.**
- **Twee kniezakken met gekleurde applicaties.**

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Werkbroek** in de kleurencombinatie korenblauw / marine onder nr. 091321.

## Technische beschrijving

Broeksluiting	Ritssluiting
Aantal dijbeenzakken	2
Aantal kniezakken	2
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting	ja
Aantal zijzakken	2
Materiaal	Katoen, polyester
Confectiemaat DE	94
Pijpafsluiting	recht, open
Vak voor mobiele telefoon	ja
Maat FR	40L
Zijzakken	ingezet
Maat IT	40L
Serie	Highline
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat ES	40L
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	285 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	leisteel / zwart

Producttype

Werkbroek

---

## Accessoires

Kniekussens standaard1 paar Type KNEE

091802 KNEE