


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2241 4
GTIN	4062406198930
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

**Als nr. 202241.**

**Toepassing:**

Voor het ruwen en nafrezen.

**Technische beschrijving**

Spiraalhoek	45 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	57 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Voeding f <sub>z</sub> voor kanten in aluminium kortspanend	0,02 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Voeding f <sub>z</sub> voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,015 mm

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	8 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

## Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 4 mm	202241 4
------------------------	----------

