

**VHM-frees, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3618 6
GTIN	4062406199326
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Dankzij 6 tanden **extreem geluidsarm frezend**.
Zeer robuuste uitvoering door versterkte kern.

Als nr. 203618.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	6
Schacht-Ø D _s	6 mm
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Aanzetrichting	horizontaal
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,054 mm
Tolerantie nominale Ø	h10
Spiraalhoek	45 graden
Totale lengte L	57 mm
Snijlengte L _c	13 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6

Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,1×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	70 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	60 m/min	H
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

VHM-frees Ø DC 6 mm	203618 6
---------------------	----------