

HOLEX**Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5285 80
GTIN	4062406201654
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.

Voldoet aan 565285.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlaklijpen, zware afname en randbewerking.

Levering:**100 st.** lamellenslijpschijf nr. 565285.**Opmerking:****Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.****Technische beschrijving**

Boring-Ø	22,23 mm
----------	----------

Vormbeschrijving	schuin
Schijf-Ø	125 mm
Korrelgrootte	80
Inhoud	100
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Lamellenslijpschijflong life ZA conisch Korrelgrootte 80	565285 80
--	-----------

