

**Accu-boorschroefmachine, Type: GSR1235****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bosch accu-boorschroefmachine

- **Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.**
- **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

**Top prestatie-gewichtsverhouding** met max. 20 Nm draaimoment voor krachtig schroeven bij laag gewicht en zeer geringe koplengte van 163 mm.

Lange levensduur dankzij **borstelloze EC-motor**.

**Levering:**

Inclusief lader en L-BOXX.

**Opmerking:**

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

**Technische beschrijving**

Accuspanning	12 V
--------------	------

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	19 mm
Snelspanhouder spanbereik	0 - 10 mm
Maximale vibratie volgens EN	<1,9 m/s <sup>2</sup>
Toerentalbereik 1e stand	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment zacht	15 Nm
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Accucapaciteit	3 Ah
Fabrikantnummer	GSR 12V-35
Motortype	Borstelloze motor
Typisch gebruik	Strong
Gewicht	0,8 kg
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment hard	30 Nm
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	12V
USP2	Borstelloze motor, in L-Boxx

## Accessoires

Acculader Type GAL1240	073866 GAL1240
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073855 B12