

**Werkbroek Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091322 27
GTIN	4030913068237
Artikelklasse	06I

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

**Werkbroek.****Omschrijving:**

- **Twee ingezette voorzakken.**
- **Elastiek in de band.**
- **Gulp met ritssluiting.**
- **Dubbel vak voor duimstok.**
- **Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.**
- **Zak voor mobiele telefoon.**
- **Twee kniezakken met gekleurde applicaties.**

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Werkbroek** in de kleurencombinatie korenblauw / marine onder nr. 091321.

## Technische beschrijving

Aantal kniezakken	2
Pijpafsluiting	recht, open
Zijzakken	ingezet
Maat FR	50C
Vak voor mobiele telefoon	ja
Materiaal	Katoen, polyester
Aantal dijbeenzakken	2
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting	ja
Aantal zijzakken	2
Broeksluiting	Ritssluiting
Confectiemaat DE	27
Maat IT	50C
Serie	Highline
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat ES	50C
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	285 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	leisteel / zwart

Producttype

Werkbroek

---

## Accessoires

Kniekussens standaard1 paar Type KNEE

091802 KNEE