

**Amerikaanse overall Highline, korenblauw / marine, Confectiemaat DE: 52****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 091331 52     |
| GTIN          | 4030913066349 |
| Artikelklasse | 06I           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimprijke materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

**Amerikaanse overall** met verstelbare taille.

- **Bovenzak met klep en klittenbandsluiting.**
- **Veiligheidsgespen aan de schouderbanden.**

**Omschrijving:**

- **Twee ingezette voorzakken.**
- **Elastiek in de band.**
- **Gulp met ritssluiting.**
- **Dubbel vak voor duimstok.**
- **Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Twee kniezakken met gekleurde applicaties.**
- **Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091802.**

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

**Amerikaanse overall** in de kleurencombinatie **leiste**n / **zwart** onder nr. 091332.

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Wassen: 60 °C Bonte was

**Technische beschrijving**

|  |   |
|--|---|
| Aantal kniezakken                          | 2                                       |
| Broeksluiting                              | Ritssluiting                            |
| Aantal zijzakken                           | 2                                       |
| Aantal dijbeenzakken                       | 1                                       |
| Pijpafsluiting                             | recht, open                             |
| Zijzakken                                  | ingezet                                 |
| Vak voor mobiele telefoon                  | ja                                      |
| Confectiemaat DE                           | 52                                      |
| Zak op bovenstuk                           | met klep en klittenbandsluiting         |
| Steeksluiting                              | Veiligheidsgespen aan de schouderbanden |
| Maat FR                                    | 48                                      |
| Aantal vakken voor duimstok                | 2                                       |
| Materiaal                                  | Katoen, polyester                       |
| Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting | ja                                      |
| Serie                                      | Highline                                |
| Speciale dienstverlening                   | Textielveredeling                       |
| Geslacht                                   | Heren                                   |
| Materiaalsamenstelling                     | 65% Polyester                           |
| Materiaalsamenstelling                     | 35% Katoen                              |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid        | 285 g/m <sup>2</sup>                    |
| Kleding standaard                          | Oeko-Tex-standaard 100                  |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Kleding standaard | UV-standaard 801    |
| Wassen            | 60 °C Bonte was     |
| Kleur             | korenblauw / marine |
| Producttype       | Amerikaanse overall |

---

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Kniekussens standaard 1 paar Type KNEE | 091802 KNEE |
|--|-------------|