

**Garant**
**eco-afsteekzwaard, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 32/2,2mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	273562 32/2,2
GTIN	4062406202682
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Toepassing:**

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

**T.b.v.:**

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of nr. 319132 – 319133 (VDI-houder).

**Reservedeel:**

Sluitschroef nr. 279828 gr. 2.

Afsluitplaat nr. 279830 gr. 1.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

## Technische beschrijving

Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	32 mm
Serie	Eco
Voor maximale werkstuk-Ø	60 mm
Steekbreedte w	2,2 mm
Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard