

Garant**eco-afsteekzwaard, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 32/5,1 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273562 32/5,1
GTIN	4062406202712
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of nr. 319132 – 319133 (VDI-houder).

Reservedeel:

Sluitschroef nr. 279828 gr. 2.

Afsluitplaat nr. 279830 gr. 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	5,1 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	120 mm
Serie	Eco
Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja

axiaal insteken mogelijk

nee

Producttype

Steekzwaard