

**Momentsleutel zonder schaal, Maximaal draaimoment: 420 Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657320 420
GTIN	4560138452592
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester.

Vast ingebouwde omschakelbare ratel. Met gekartelde metalen greep.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

Geschikt instelgereedschap nr. 657325.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: $\pm 3\%$

Kalibratie: O6

Kalibratie: O7

Totale lengte L: 970 mm

Draaimomentbereik: 60 - 420 Nm

Gewicht: 3100 g

Aandrijfvierkant: 3/4 inch

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/4 inch
------------------	----------

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
maximaal draaimoment	420 Nm
Gewicht	3100 g
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Draaimomentbereik	60 - 420 Nm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Meetmethode	Draaimoment
Totale lengte L	970 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Feedback	ontkoppeld
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	900 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Serie	QSP
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Instelling Momentsleutel zonder schaal	018890
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 1000 N·m	018891 1000
Merken Laseropschrift Type	018940
	020020 1000

DAkS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 N·m	
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 1000 N·m	020090 1000
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 400 Nm	654460 400
Draaimomenttester voor momentsleutels 'SmartCheck' Maximaal draaimoment 400 Nm	654650 400
Stelsleutel Type 3	657325 3