



Werkjack Pulsschlag, donkerblauw / antraciet, Confectiemaat DE: 62



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091152 62 |
| GTIN | 4053813264318 |
| Artikelklasse | 06K |

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige workwear van geselecteerde materialen. Modern design met slimme uitrustingsdetails. Meerdere **reflecterende elementen** voor een betere zichtbaarheid. Sterk belaste punten zijn versterkt voor een langere draagduur.

Werkjack met gedetailleerde snit en **CORDURA®-versterking** bij de ellebogen.

- **Kraag met comfortabel stretch-inzetstuk in de nek.**
- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Twee zijzakken met drukknopsluiting.**
- **Twee binnenzakken, waarvan één met vak voor een mobiele telefoon.**
- **Front met ritsluiting en baard-/kinbeschermer.**
- **Schouders, mouwboorden en zoom met stretch-inzetstukken.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Werkjack in de kleurencombinatie **korenblauw / zwart** onder nr. 091151.

Maattabel met internationaal confectionmatenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--|
| Maat UK | 46R |
| Maat FR | 58 |
| Confectiemaat DE | 62 |
| Maat IT | 58 |
| Maat US | 46/35 |
| Serie | Pulsschlag |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling |
| Maat NL | 62 |
| Maat ES | 58 |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m ² |
| Wassen | 60 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken | heet, tot maximaal 200 °C |
| Kleur | donkerblauw / antraciet |
| Producttype | Werkjack |