

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260905 12/11
GTIN	4045197798046
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	STJCR/L 1212M11
Wisselplaatschroevenset	269021 1
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L ₄	12 mm
Schachtgrootte	12 mm
Koplengte L ₁	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500