

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SVACR/L 1212M11
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	26 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200