

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SVACR/L 1616M11
Koplengte L ₁	26 mm
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Functiebreedte L ₄	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7

674248 TX7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200