

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	SVACR/L 1616M16
Koplengte L ₁	40 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
Schachtgrootte	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500