



## Amerikaanse overall Pulsschlag, donkerblauw / antraciet, Confectiemaat DE: 98



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091172 98
GTIN	4053813267784
Artikelklasse	06K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Hoogwaardige workwear** van geselecteerde materialen. Modern design met slimme uitrustingsdetails. Meerdere **reflecterende elementen** voor een betere zichtbaarheid. Sterk belaste punten zijn versterkt voor een langere draagduur.

- **Ergonomische lijnen voor meer bewegingsvrijheid.**
- **Twee achterzakken met CORDURA®-versterking.**
- **Duimstok- en dijbeenzak met CORDURA®-versterking.**
- **Elastische bandinzet.**
- **Voorgevormde knie met bewegingszone.**
- **Van bovenaf vulbare CORDURA®- kniebeschermingszakken met klep.**
- **Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen.**

**Tuinbroek** met hoog doorlopende **nierbescherming**.

- **Zak op bovenstuk met CORDURA®-versterking.**
- **Elastische schouderbanden met slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

#### Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Tuinbroek** in de kleurencombinatie **korenblauw / zwart** onder nr. 091171.

Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.  
Wassen: 60 °C Bonte was

## Technische beschrijving

Maat FR	42L
Confectiemaat DE	98
Maat US	34/34
Maat UK	34L
Maat IT	42L
Serie	Pulsschlag
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat NL	98
Maat ES	42L
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	260 g/m <sup>2</sup>
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	donkerblauw / antraciet
Producttype	Tuinbroek