

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	CRSNR/L 2525M12
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	12 mm
Klemstuk	259035 3
Schroef voor onderlegplaat	259025 2
Functiebreedte L ₄	32 mm
Onderlegplaat	259031 43
Koplengte L ₁	34 mm
geschikte wisselplaat	RN.. 1207..
Totale lengte L	150 mm
Onderlegplaat voor klemstuk	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemstukunit Type 3	259035 3
Onderlegplaat Type 43	259031 43
Schroef voor onderlegplaat Type 2	259025 2
Onderlegplaat klemstuk Type 1	259041 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500