



## Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370056 M8
GTIN	2050001875815
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met buitendraad.

#### Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

#### Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Kraaglengte L <sub>2</sub>	8 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	7,2 mm
Schroefdraad M	M8
Lengte 1	13 mm

Buiten-Ø D	13 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	10 kN
Producttype	Pendelopleglak