



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	370057 M8
GTIN	2050001878755
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
- Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kogel van hardmetaal.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Lengte l	13 mm
Buiten-Ø D	13 mm
Schroefdraad M	M8
Buiten-Ø D ₁	7,2 mm

Kraaglengte L ₂	8 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	10 kN
Producttype	Pendelopleglak