



## Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370057 M10
GTIN	2050001879875
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van hardmetaal.

Met buitendraad.

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Buiten-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Lengte l	18 mm
Schroefdraad M	M10
Buiten-Ø D	20 mm

Kraaglengte L <sub>2</sub>	10 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	25 kN
Producttype	Pendeloplegvak