

**Pendeloplegvlak vlak, binnendraad, Schroefdraad M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370058 M3
GTIN	2050001879318
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met inwendige schroefdraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Kraaglengte L ₂	3,5 mm
Buiten-Ø D	12 mm
Lengte 1	11 mm
Schroefdraad M	M3

Buiten-Ø D ₁	7,2 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	10 kN
Producttype	Pendelopleglak