



Pendeloplegvlak vlak, binnendraad, Schroefdraad M: M5



Bestelgegevens

Bestelnummer	370058 M5
GTIN	2050001877079
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
- Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kogel van kogellagerstaal.

Met inwendige schroefdraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Lengte 1	25 mm
Schroefdraad M	M5
Buiten-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	28 mm

Kraaglengte L ₂	6,3 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	90 kN
Producttype	Pendelopleglak