



## Pendeloplegvlak geribbeld, binnendraad, Schroefdraad M: M4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370059 M4
GTIN	2050001877215
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met inwendige schroefdraad.

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Schroefdraad M	M4
Kraaglengte L <sub>2</sub>	4,4 mm
Buiten-Ø D	18 mm
Lengte 1	17 mm

Buiten-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	25 kN
Producttype	Pendelopleglak