

**Garant****Set parallele onderlegplaten, Lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366702 200
GTIN	4045197799302
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT – **precisie-uitvoering**. Paarsgewijze tolerantie  $\leq 0,004$  mm, breedte- / hoogtetolerantie  $\leq 0,007$  mm, extreem nauwkeurige vlakheid en hoeken. Onderlegplaten opgeborgen in speciale kunststof standaard. Hardheid: 60 HRC.

**Paarsgewijs fijngeslepen.****Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

**Inhoud:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Opmerking:**

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.  
Reservehouder zie reservedelenlijst. Oplopend met 1 mm (behalve 9 mm), anders alle afmetingen bereikbaar.

**Technische beschrijving**

Lengte	200 mm
--------	--------

Aantal segmenten	24 paar
Vormbeschrijving	vlak
Vormbeschrijving	parallel
Vormbeschrijving	haaks
Producttype	Parallele onderlegplaten

## Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 14X27 mm	366726 14X27
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 12X40 mm	366726 12X40
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 12X35 mm	366726 12X35
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 8X31 mm	366726 8X31
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 8X11 mm	366726 8X11
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 12X15 mm	366726 12X15
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 10X33 mm	366726 10X33
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 10X38 mm	366726 10X38
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 8X26 mm	366726 8X26
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 10X13 mm	366726 10X13
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 8X16 mm	366726 8X16
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200 Breedtexhoogte 10X23 mm	366726 10X23
	366726 8X21

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 8X21 mm

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 14X22 mm

366726 14X22

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 14X32 mm

366726 14X32

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 10X18 mm

366726 10X18

Kunststof standaard voor parallelle vlakplaten Type  
125-200

366701 125-200

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 10X28 mm

366726 10X28

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 12X25 mm

366726 12X25

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 8X36 mm

366726 8X36

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 14X42 mm

366726 14X42

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 14X37 mm

366726 14X37

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 12X20 mm

366726 12X20

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 14X17 mm

366726 14X17

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702maat 200  
Breedtexhoogte 12X30 mm

366726 12X30