

Garant**GARANT Softcut® fasenfrees MTC, met boring, Hoek γ : 60graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215152 60
GTIN	4045197801012
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste opsteekfasenfrees. Aan meerdere kanten omsloten wisselplaatzittingen voor stabilisatie van de snijkanten en opname van de verticale en radiale krachten.

Toepassing:

Voor grote fasebreedtes in de staalbouw. Uitstekend geschikt voor ruw- en halfruwtoepassingen.

Opmerking:

Er worden traploze oppervlakken verkregen.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale faselengte l	29,5 mm
Hoek γ	60 graden
Opnameboring- \emptyset	27 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3

Maximale fasehoogte h	24,3 mm
geschikte wisselplaat	AP.T 1805..
Maximale fasebreedte b	14 mm
kleinste Ø D	35 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219808 (15IP; 3,8 Nm)
grootste Ø D ₁	64 mm
Serie	Softcut®
Voeding per tand bij h _{max}	0,12 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219808
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP