

**Handlasermeter, Type: GLM30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465560 GLM30
GTIN	3165140735346
Artikelklasse	46T

Omschrijving**Uitvoering:**

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Eenvoudige lasermeter voor binnentoepassingen.

Norm:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Statiefschroefdraad 1/4 inch. Met de geïntegreerde 360° hellingsensor kan rechtstreeks de schuimte van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaten exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Datatransfer via Bluetooth®.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas. Incl. batterijen 081551 LR3.

Accessoires:

Meetstatief nr. 468558

IP-klasse: IP 54

Meetnauwkeurigheid: ± 2 mm
 Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's: 081551 LR3
 Bereik: 30 m
 Optellen/aftrekken: ja
 Voeding: 081551 LR3
 Lengte: 105 mm

Technische beschrijving

Voeding	081551 LR3
Optellen/aftrekken	ja
Gewicht	100 g
Hoogte	24 mm
Breedte	41 mm
Meetnauwkeurigheid	± 2 mm
Lengte	105 mm
Batterijlevensduur (metingen)	5000
Bereik	30 m
IP-klasse	IP 54
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Fotostatief	468558