

**Weldonelement met compensatie, kort, Voor nominale Ø d: 7 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335720 7
GTIN	4045197801494
Artikelklasse	32P

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

Voordeel:

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

Accessoires:

Compensatie-element nr. 335730.

Opmerking:

Minimale compensatiefunctie **alleen** in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

Buiten-Ø D: 16 mm

Afkoppellengte A: 39 mm

Verstelafstand V: 10 mm

Totale lengte L: 48 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A	39 mm
------------------	-------

Spanbereik d	7 mm
Buiten-Ø D	16 mm
Verstelafstand V	10 mm
Totale lengte L	48 mm
Producttype	Taphouder

Accessoires

Compensatie-element Spanbereik d 7-10 mm	335730 7-10
--	-------------