


**Weldonelement met compensatie, kort, Voor nominale Ø d: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335720 10
GTIN	4045197801524
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

**Voordeel:**

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

**Toepassing:**

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

**Accessoires:**

Compensatie-element nr. 335730.

**Opmerking:**

Minimale compensatiefunctie **alleen** in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

**Technische beschrijving**

Verstelfstand V	10 mm
Afkoppellengte A	45,5 mm
Spanbereik d	10 mm
Buiten-Ø D	18 mm

Totale lengte L	48 mm
Producttype	Taphouder

---

## Accessoires

Compensatie-element Spanbereik d 7-10 mm	335730 7-10
--	-------------