


**Weldonelement star, Voor nominale Ø d: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335740 4
GTIN	4045197801326
Artikelklasse	32P

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Twee meeneemvlakken met een verspringing van 180° en 10 mm.

Voordeel:

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

Technische beschrijving

Spanbereik d	4 mm
Verstelafstand V	10 mm
Buiten-Ø D	12 mm
Afkoppellengte A	36 mm
Totale lengte L	49 mm
Producttype	Taphouder

