


**Weldonelement star, Voor nominale Ø d: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335740 10
GTIN	4045197801388
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Twee meeneemvlakken met een verspringing van 180° en 10 mm.

**Voordeel:**

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

**Toepassing:**

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

**Technische beschrijving**

Verstelafstand V	10 mm
Buiten-Ø D	18 mm
Afkoppellengte A	45,5 mm
Spanbereik d	10 mm
Totale lengte L	52 mm
Producttype	Taphouder

