



Stroom-spanningstester, Type: 755-1



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 473220 755-1 |
| GTIN | 4029547013928 |
| Artikelklasse | 47B |

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische kunststof behuizing met antislipping, met rubber beklede greepzone en meetpenhouder. **Volautomatische meting van stroom, spanning, weerstand.** Testpennen verwisselbaar. Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van het meetpunt.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Levering:

Incl. batterijen nr. 081561 gr. LR3, meetpunten en meetpuntopzetstukken.

Technische beschrijving

| | |
|---|------------------------------|
| Doorgangsmeting | ja |
| Weerstand | 1 Ω - 100 k Ω |
| Weergavebereik | 4000 |
| Meetpuntverlichting | ja |
| Wisselstroom AC | 0,1 - 200 A |
| IP-klasse | IP 64 |
| Kalibratie | I4 |
| Gelijkspanning DC | 6 V - 600 V |
| Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Wisselspanning AC | 6 V - 600 V |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 LR3 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Producttype | Multimeter |

Dienstverlening

| | |
|-----------------------------------|----------|
| DAkKS-kalibratieStroomtang Type D | 027060 D |
| KalibratieStroomtang Type D | 027050 D |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|