



Spanningstester, Type: 750-1



Bestelgegevens

Bestelnummer	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing en ergonomisch gevormde handgreep, met antislipping voor veilig werken zonder risico van wegglijden. **Overzichtelijk 360°-display** met lichtgeleider.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, doorgangs- en polariteitstest in meerdere stappen. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties, service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Levering:

Incl. batterijen nr. 081561 maat LR3, testpenbescherming en meetpenopzetstukken.

Technische beschrijving

Doorgangsmeting	akoestisch / led tot 500 kΩ
-----------------	-----------------------------

Weergavebereik AC	12 - 690 V
IP-klasse	IP 64
Test draaiveldrichting	100 – 690 V
Weergavebereik DC	12 - 690 V
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibratie	I1
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------