

**Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, spitse kop, FW, Totale lengte: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726431 115
GTIN	4003773044307
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.

Grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmechanica.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.

Technische beschrijving

Kopbreedte	11 mm
Snijlengte	14 mm
totale lengte	115 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	0,3 - 0,5 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,3 - 1,3 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot Ø	0,3 - 1 mm
Snijhoek	Klein facet

Materiaal	Kogellagerstaal
Kopvorm	spits
Norm	DIN ISO 9654
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Oppervlak	spiegelgepolijst
Productnaamattribuut	FW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang