



## Digitale werkplaatsschuifmaat IP67 met meetpunten, Meetbereik: 300mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 415365 300    |
| GTIN          | 2050001860118 |
| Artikelklasse | 46P           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeer grote, contrastrijke LCD-weergave. Cijferhoogte 8 mm resp. 14 mm (vanaf maat 500 mm). Met preset (standaardmaatinstelling). De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498948 maat USB2.

### Technische beschrijving

|   |               |
|---|---------------|
| Beklengte                                 | 100 mm        |
| Aflezing                                  | 0,0005 inch   |
| Maximale afwijking                        | 0,03 mm       |
| Aflezing                                  | 0,01 mm       |
| Binnenmeetbek-Ø                           | 10 mm         |
| Kalibratie                                | A1            |
| Aflezing omschakelbaar                    | mm / inch     |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Aantal inbegrepen batterijen | 1                    |
| IP-klasse                    | IP 67                |
| Energievoorziening           | Batterijvoeding      |
| Norm                         | Fabrieksnorm         |
| Aansluiting                  | USB-interface        |
| Meettechniek                 | Digitaal             |
| Materiaal                    | Edelstaal, RVS       |
| alle delen                   | gehard               |
| Verpakking                   | stevige box          |
| Producttype                  | Werkplaatsschuifmaat |

## Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm       | 021000 300 |
| DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm | 021010 300 |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Aansluitkabel Type USB2                          | 498948 USB2   |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |