

**HM-betonboor 'CYL-3', Boor-Ø: 8 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786005 8
GTIN	3165140186759
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 80 mm

totale lengte: 120 mm

Schacht-Ø: 8 mm

Technische beschrijving

Spiraallengte	80 mm
Boor-Ø	8 mm
totale lengte	120 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor