



Universele HM-boren 'CYL-9', Boor-Ø: 3 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787005 3
GTIN	3165140328753
Artikelklasse	76K

Omschrijving

Uitvoering:

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken.** Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **wapeningsijzer in beton.**

Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 40 mm

totale lengte: 70 mm

Technische beschrijving

totale lengte	70 mm
Aantal snijkanten Z	2
Boor-Ø	3 mm
Spiraallengte	40 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

