

**Universele HM-boren 'CYL-9', Boor-Ø: 5 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787005 5
GTIN	3165140044806
Artikelklasse	76K

**Omschrijving****Uitvoering:**

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken.** Schacht van veredeld speciaal staal.

**Toepassing:**

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **wapeningsijzer in beton.**

**Opmerking:**

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 50 mm

totale lengte: 85 mm

**Technische beschrijving**

totale lengte	85 mm
Boor-Ø	5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spiraallengte	50 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

