



## Universele HM-boren 'CYL-9' lang, Boor-Ø: 6 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787065 6
GTIN	3165140044899
Artikelklasse	76K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken.** Schacht van veredeld speciaal staal.

#### Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **Plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Wapeningsijzer in beton.**

#### Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 90 mm

totale lengte: 150 mm

### Technische beschrijving

Boor-Ø	6 mm
totale lengte	150 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spiraallengte	90 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

