

**HM-hamerboor '5' SDS-plus, Ø×totale lengte: 10X265mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789005 10X265
GTIN	3165140027861
Artikelklasse	76K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Actieve centreerpunt snijdt actief in het beton. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton.

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

**Opmerking:**

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

**Technische beschrijving**

Spiraallengte	200 mm
totale lengte	265 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ø	10 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor