

**HM-hamerboor '5' SDS-plus, Ø×totale lengte: 12X215mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789005 12X215
GTIN	3165140028370
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:**

Actieve centreerpunt snijdt actief in het beton. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Ø	12 mm
Spiraallengte	150 mm
totale lengte	215 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor