

**HM-hamerboor '5' SDS-plus, Ø×totale lengte: 16X315mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 789005 16X315 |
| GTIN | 3165140047623 |
| Artikelklasse | 76K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Actieve centreerpunt snijdt actief in het beton. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|------------|
| totale lengte | 315 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Ø | 16 mm |
| Spiraallengte | 250 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Schacht | SDS Plus |
| Producttype | Steenboor |